



Bezdotykový automatický dávkovač dezinfekce ZENCO Katalogové označení: DAV002

Návod k obsluze



1. Pro otevření zásobníku zatlačte horní tlačítko směrem dolů.
2. Instalujte zásobník na zeď pomocí oboustranné lepicí pásky nebo šroubů.
3. Umístěte nádobu do zásobníku dle obrázku.
4. Odšroubujte uzávěr a naplňte nádobu mýdlem nebo dezinfekcí.
5. Uzavřete kryt a začněte používat.

Údržba



Zatlačte tlačítko na pravou stranu pro otevření zásobníku baterií, vložte baterie a zavřete.


Stupeň 1 – pro nastavení dávky jedné kapky při použití

Stupeň 2 – pro nastavení dávky dvou kapek při použití

Stupeň 3 – pro nastavení dávky tří kapek při použití

Pokud světlo svítí červeně a bliká znamená to, že je nutné vyjmout baterie a nahradit je novými. Vždy vyměňujte celý set.

Doporučujeme používat kvalitní alkalické baterie. Pouze s těmito bateriemi vydrží dávkovač až 30 000 použití.



Tekutina/gel
1ml/použití

Pro klasické použití mýdla, dezinfekce
či gelu obsahujícího alkohol

Upozornění

Vzdálenost spuštění senzoru dávkovače: 10 cm

Nemyjte pod tekoucí vodou.

Neumísťujte pomocí oboustranné lepicí pásky na drsné či nerovné stěny. Tento typ instalace zvolte na kachličky, sklo nebo rovné stěny.

Otočením zámku doleva pomocí klíče nastavíte key&lock systém. Vložte klíč a otočte vpravo, zmáčkněte zámek směrem dolů bez klíče a otevřete zásobník.

V dávkovači je předinstalovaná pumpička na tekutinu/gel. Pro tvorbu pěny je nutné dokoupit speciální pumpičku.

Dovozce do ČR: ALFI Corp., s.r.o, DIČ CZ28587855,

www.alficorp.cz